

LENTE DE CONTACTO A MEDIDA PARA LAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DE CADA OJO

En mark'ennovy estamos comprometidos con el desafío del status quo de la industria de lentes de contacto a través de la innovación, la tecnología y un equipo profesional altamente cualificado. Nos apasiona añadir valor en cada etapa de la creación de la lente de contacto, desde la primera consulta del paciente hasta la adaptación final.

El paciente y el profesional del cuidado de los ojos están firmemente implicados en todo lo que hacemos. Las lentes de contacto que producimos son cuidadosamente diseñadas de manera individual, para las medidas y los requisitos específicos de los ojos de los pacientes, según lo evaluado por el profesional de la visión.

Nuestros materiales más avanzados, óptica y tecnología punta, nos permiten ofrecer una visión excepcional y cómoda a lo largo del día, preservando la salud ocular de los pacientes. Después de todo, **en mark'ennovy, creemos firmemente que ¡Ver mejor es vivir mejor!**

Blu:gen | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3 y 6

Hidrogel de Silicona (75% H₂O)

Filtro selectivo de Luz Azul

Filtro UV Clase 1

Dk	60
MPa	0.25
Tinte de manip.	Sí
Deshidratación	< 0.50%

- ☉ Esférica
- ☉ Multifocal
- 🌀 Tórica
- 🌀 Multifocal Tórica

RB	6.50 a 9.80 (0.30)
Ø	11.50 a 16.50 (0.50)
ESF	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.25) CD - CN

Blu:kidz | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3 y 6

Hidrogel de Silicona (75% H₂O)

Filtro selectivo de Luz Azul

Filtro UV Clase 1

Dk	60
MPa	0.25
Tinte de manip.	Sí
Deshidratación	< 0.50%

- ☉ Esférica
- ☉ Multifocal
- 🌀 Tórica
- 🌀 Multifocal Tórica

RB	6.50 a 9.80 (0.30)
Ø	11.50 a 16.50 (0.50)
ESF	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.25) CD - CN

Blu:sentials | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3 y 6

Hidrogel de Silicona (75% H₂O)

Filtro selectivo de Luz Azul

Filtro UV Clase 1

Dk	60
MPa	0.25
Tinte de manip.	Sí
Deshidratación	< 0.50%

- ☉ Esférica

RB	8.6
Ø	14.50
ESF	-10.00 a +6.00 (0.25)

Saphir Rx | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3 y 6

Hidrogel de Silicona (75% H₂O)

Dk	60
MPa	0.29
Tinte de manip.	No
Deshidratación	<1%

- ☉ Esférica
- ☉ Multifocal
- 🌀 Tórica
- 🌀 Multifocal Tórica

RB	6.80 a 9.80 (0.30)
Ø	13.00 a 16.00 (0.50)
ESF	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

Gentle 80 | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3 y 6

Origen Technology (80% H₂O)

Filtro UV

Dk	60
MPa	0.13
Tinte de manip.	Sí
Deshidratación	< 0.50%

- ☉ Asférica
- ☉ Multifocal
- 🌀 Tórica
- 🌀 Multifocal Tórica

RB	7.10 a 9.80 (0.30)
Ø	13.00 a 16.00 (0.50)
ESF	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

Gentle 59 | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3 y 6

Origen Technology (59% H₂O)

Filtro UV

Dk	30
MPa	0.36
Tinte de manip.	Sí
Deshidratación	< 1%

- Esférica Multifocal
 Tórica Multifocal Tórica

RB	7.10 a 9.80 (0.30)
Ø	13.00 a 16.00 (0.50)
ESF	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

Xtensa Rx | mensual



lentes de contacto a medida | pack de 3

Hidrogel (55% H₂O)

Dk	19
Tinte de manip.	Sí

- Tórica

RB	8.70
Ø	14.40
ESF	±10.00 (0.50 después de +4.00/-6.00)
CIL	-0.75 a -5.75 (0.50)
EJE	Todos (5°)
	CIL ≤ -2.75 (10°)
	CIL > -2.75 (5°)

Xtensa | mensual



lentes de contacto moldeada | pack de 6

Hidrogel (55% H₂O)

Dk	19
Tinte de manip.	Sí

- Asférica Multifocal
 Tórica

Ø RB	<input checked="" type="radio"/> 14.40 8.70 <input checked="" type="radio"/> 14.30 8.60
ESF	<input checked="" type="radio"/> -10.00 a +8.00 (0.50 después de ±6.00) <input checked="" type="radio"/> -8.00 a +6.00 (0.50 después de +4.00/-6.00) <input checked="" type="radio"/> ±10.00 (0.50 después de +4.00/-6.00)
CIL	-0.75 a -2.75 (0.50)
EJE	Todos (10°)
ADD	Low - High / CD - CN

Saphir | trimestral



lentes de contacto a medida | single y pack de 2

Hidrogel de Silicona (75% H₂O)

Dk	60
MPa	0.29
Tinte de manip.	No

- Esférica Multifocal
 Tórica Multifocal Tórica

RB	6.80 a 9.80 (0.30)
Ø	13.00 a 16.00 (0.50)
ESF	±30.00 (0.50)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (1°)
ADD	0.50 a 4.00 (0.50) CD - CN

Equilibria | trimestral



lentes de contacto a medida | single y pack de 2

Hidrogel (59% H₂O)

Dk	24
MPa	0.31
Tinte de manip.	Sí

- Esférica Multifocal
 Tórica Multifocal Tórica

RB	7.70 a 9.80 (0.30)
Ø	14.50
ESF	±30.00 (0.25)
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (5°)
ADD	1.00 a 3.00 (0.50) CD - CN

Quattro | trimestral



lentes de contacto a medida | single y pack de 2

Hidrogel (49% H₂O)

Filtro UV

Dk	15
MPa	0.29
Tinte de manip.	Sí

- Esférica Multifocal
 Tórica

Ø RB	<input checked="" type="radio"/> 14.50 8.00 a 9.80 (0.30) <input checked="" type="radio"/> 14.00 8.00 a 9.00 (0.20) <input checked="" type="radio"/> 13.00 7.10 a 8.90 (0.30)
ESF	<input checked="" type="radio"/> ±30.00 (0.25) <input checked="" type="radio"/> ±12.00 a +8.00 (0.25)* *excl. entre ±0.75
CIL	-0.75 a -8.00 (0.25)
EJE	Todos (5°)
ADD	A - B - C